

Manuell kantregel OLDA 30 HZ



Funktion:

Manuell, enkelverkande kantregel för tvingande reglering av passivt dörrblad i pardörrar.

Egenskaper:

OLDA 30 HZ reglas med hävarmssystem och har regeldiameter 10 mm, dorndjup 12 mm samt stolpbredd 25 mm.

Samma dimensioner som automatiska kantreglar OLDA 28 HZ typ 1 och typ 2.

Användning:

Fälls in i trädörrar, upp till och/eller ned till, i kanten på passiva dörrblad.

Montage:

OLDA 30 HZ monteras infällt i dörrblads-kanten, antingen med eller utan urtag för stolpen. Fästs med fyra försänkta 3,5 x 40 mm skruvar.

Behör:

Slutblecket LP 10 fästs med fyra försänkta 3,5 x 16 mm skruvar.

Specifikation:

- Manuell, enkelverkande och tvingande regelfunktion
- Regel:
 - diameter: 10 mm
 - projektion: 20 mm
 - justermån: - 1 / + 6 mm
- Rund elförzinkad stolpe av stål
- Produkt:
 - bredd: 25 mm
 - höjd: 168 mm
 - djup: 20 mm
 - stolptjocklek: 2 mm
- Dorndjup inklusive stolpe: 12 mm
- Material: stål
- Ytbehandling: elförzinkning

Relaterade produkter, stolpbredd 25 mm:

- Manuell kantregel 30
 - 30 HZ (11-030-0)
- Automatisk kantregel 28
 - 28 HZ typ 1 (10-028-1)
 - 28 HZ typ 2 (10-028-2)
- Förlängda kantregelversioner
 - 30 HZ (11-130-0)
 - +8, +15, +20 och +30 mm
 - 28 HZ typ 1 (10-128-1)
 - +8, +15, +20 och +30 mm
 - 28 HZ typ 2 (10-128-2)
 - +8, +15, +20 och +30 mm

Service:


Funktions- & systemtest rekommenderas en till två gånger per år. Testa, smörj och justera rörliga delar vid behov.

Vid krävande miljöer eller hög passage-frekvens bör kantregeln testas oftare.

Garanti:

Mekaniska produkter med varumärke "OLDA" har 36 månaders fabriksgaranti.

Manuell kantregel OLDA 30 HZ



Produktdokument:

- [Mått](#)
- [Montering – med urtag för stolpe](#)
- [Montering – utan urtag för stolpe](#)

Produktvyer – 2D:

- [PDF](#)
- [DXF](#)
- [DWG](#)

Produktmodeller – 3D:

- [STEP](#)
- [DWG](#)
- [PDF – 3D](#)

OLDA produktlänkar:

- [Manuell kantregel 30 HZ](#)
- [Automatisk kantregel 28 HZ](#)
- [Behör kantreglar](#)
- [OLDA kantregelguide](#)
- [OLDA beslagsskolan](#)